


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5516.141

Network/sunucu kabinleri TS IT

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5516.141 - Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, 19" montaj çerçevesi

TS IT, kapalı, doğrudan kabin kliması için. 19" iç kurulum, 19" montaj çerçevesi, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebatlarda temin edilebilir.

Özellikleri

| | |
|------------------|---|
| Model numarası | DK 5516.141 |
| Malzeme | Çelik sac Alüminyum Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm |
| Yüzey | Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donatım: Daldırma astar boyalı Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035 İç donanım: RAL 9005 |
| Teslimat kapsamı | Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon) 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır Çelik sac arka kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli |

Özellikleri

| | |
|---|---|
| Ölçüler | Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 1.200 mm |
| Yükseklik birimleri | 47 U |
| Yükseklik birimleri | 47 U |
| 19" düzlemine montaj alanı, ön/ arka | 147 mm / 305 mm |
| Teslimattaki seviyeler arası mesafe | 745 mm |
| Design doors | Yekpare |
| Dizayn 19" seviyesi | Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19") |
| Taşıma kapasitesi | 15.000 N |
| Bilgi | Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir |
| Ana malzeme | Alüminyum |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 116,6 kg |
| Brüt ağırlık | 124,6 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Ürün açıklaması | DK TS IT Kabin, cam kapı, GYD:800x47Ux1200mm, 19" |

Onaylar

| | |
|--------------|----------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Yüzey |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini |