

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 5541.220 TX Colocation Raf

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 5541.220 - TX Colocation Raf

BT dünyası deęişirken BT'nin daha büyük veri merkezlerinde merkezileştirilmesi devam eden bir trend. Büyük veri merkezlerindeki uygulamalara mükemmel şekilde uyarlanmış TX Colo bu trende yanıtımızdır. Önceden yapılandırılmış konfigürasyonu sayesinde TX Colo, uygulamanıza uygun olarak hemen kullanıma hazırdır!



## Özellikleri

Model numarası	TX 5541.220
Dizayn	Standart
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donanım: Boyalı Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Pano çerçevesi ve tavan: RAL 7035 Kapı: RAL 7035 Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005

# Özellikleri

Teslimat kapsamı	<p>Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Çelik sac kapı, ön, havalandırmalı, 130°'lik menteşe Sacdan yapılmış arka kapı, bölmeli, havalandırmalı, 130° menteşeler Ön ve arka kilit: numara kodlu VX konfor kulpu Sol ve sağ tarafta, muhafaza derinliği boyunca kablo girişi olan çatı plakası Kabinin sol tarafına monte edilmiş bölme duvarı Kabinin sağ arka tarafına monte edilmiş 150 mm kablo tepsisi Vida dahil 10 x kafes somunu (ekli)</p> <p>Profil rayları, 482,6 mm (19") Hava izolasyon plakası Birleştirme seti (takılmamış halde)</p>
Malzeme kalınlığı, kapı	1,2 mm
Ölçüler	<p>Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 1.200 mm</p>
Yükseklik birimleri	47 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
19" sabitleme	Çapraz kirişlere monte edilmiş 800 mm genişliğindeki kabin
Dizayn	Standart
Kapak modeli	Sol ve sağ tarafta, muhafaza derinliği boyunca kablo girişi olan çatı plakası
Design doors	Havalandırmalı kapılar
Arka kapı tasarımı	<p>Çelik sac kapı, havalandırmalı iki parçalı Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78</p>

## Özellikleri

Ön kapı tasarımı	Çelik sac kapı, havalandırmalı Alüminyum çelik sac kapı, havalandırmalı Tek parçalı Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78
Baza modeli	açık
Konum profili raylarının modeli	19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi	15.000 N
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	131 kg
Brüt ağırlık	141 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	TX Colocation sunucu kabini, Boyutlar: 800x2200x1200 mm, 47 HE, ön tarafta havalandırmalı sac kapı, arka tarafta havalandırmalı sac kapı, dikey bölmeli, ön ve arkada 130° menteşeler

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---