

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.580

SE 8 sistem tekli pano

Durum: 02.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5831.580 - SE 8 sistem tekli pano IP 66/NEMA 4

Bağımsız sağlam pano gövdesi, entegre iki montaj katı, vidalı arka panel ve kapı ile birlikte çelik saç pano. Çatı ve yan taraflar profilli çerçeveden tek parça / yekpare. TS 8 iç yapısı için tam uyumlu, bu sayede TS 8 ürün ailesine tam entegre edilebilir. Arttırılmış koruma seviyesi IP66 / NEMA 4. Montaj süresini kısaltan yekpare yan paneller.

Özellikleri

Model numarası	SE 5831.580
Ürün açıklaması	Sistemin tekli kabini TS 8 platformu temelindedir. TS 8 iç kurulum için sistem aksesuarları sınırsız olarak kullanılabilir.
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Taban: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştanoz boyalı, dokulu boyalı Montaj plakası: Çinko kaplamalı Taban: Daldırma astar boyalı ve toz kaplamalı, yapı boyası
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano, üstten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Montaj plakası Zemin, kapalı Arka panel, sökülebilir Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	699 mm x 1.696 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

Özellikleri

NEMA koruma sınıfı	NEMA 4 NEMA 3R
Kapı adeti	1
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	121,1 kg
Brüt ağırlık	124,8 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	SE Pano GYD:800x1800x400mm, IP 66/NEMA 4X

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK