

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5841.500

## SE 8 sistem tekli pano

Durum: 07.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5841.500 - SE 8 sistem tekli pano

Bağımsız sağlam pano gövdesi, entegre iki montaj katı, vidalı arka panel ve kapı ile birlikte çelik sac pano. Çatı ve yan taraflar profilli çerçeveden tek parça / yekpare. TS 8 iç yapısı için tam uyumlu, bu sayede TS 8 ürün ailesine tam entegre edilebilir. Pano genişlikleri 600 ila 1800 mm. Profilli yan paneller sayesinde daha kısa montaj süresi.



## Özellikleri

Model numarası	SE 5841.500
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştanoz boyalı, dokulu boyalı Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano, üstten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir. Montaj plakası Kablo giriş plakaları Arka panel, sökülebilir Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm Arka panel, tek parçalı

## Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	1.099 mm x 1.696 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12 NEMA 3R
IK kodu	IK10
Kapı adeti	2
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	168,5 kg
Brüt ağırlık	173,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	SE Pano GYD:1200x1800x400mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK