

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5841.600

VX SE sistem tekli pano

Durum: 07.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5841.600 - VX SE sistem tekli pano

Sağlam pano gövdeli çelik sac tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveden oluşmaktadır. VX25 aksesuarları ile sisteme uyumlu olacak şekilde genişletilebilir. Yan panellerin montajı gerekmediğinden ve büyük pano genişliklerinin küçük modüler kombinasyonların yerini aldığından verimlilik artar.



Özellikleri

| | |
|------------------|---|
| Model numarası | SE 5841.600 |
| Malzeme | Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm |
| Yüzey | Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştanoz boyalı, dokulu boyalı Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Pano, üstten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir. Montaj plakası Kablo giriş plakaları Arka panel, sökülebilir Kilit: 3 mm double-bit 2 montaj rayı 18 x 39 mm Arka panel, tek parçalı |

Özellikleri

| | |
|---|---|
| Ölçüler | Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 400 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 3R NEMA 12 |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Tip 2 Tip 3 Type 3R Tip 12 |
| IK kodu | IK10 |
| Kapı adeti | 2 |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 165,33 kg |
| Brüt ağırlık | 173,4 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 659,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | VX SE free-standing enclosure system, WHD: 1200x1800x400 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front |

Onaylar

| | |
|--------------|--|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Yüzey Koruma türü |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK PCF-declaration |
