

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5842.600

VX SE sistem tekli pano

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5842.600 - VX SE sistem tekli pano

Sağlam pano gövdeli çelik sac tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveden oluşmaktadır. VX25 aksesuarları ile sisteme uyumlu olacak şekilde genişletilebilir. Yan panellerin montajı gerekmediğinden ve büyük pano genişliklerinin küçük modüler kombinasyonların yerini aldığından verimlilik artar.



Özellikleri

Model numarası	SE 5842.600
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştanoz boyalı, dokulu boyalı Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano, üstten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir. Montaj plakası Kablo giriş plakaları Arka panel, sökülebilir Kilit: 3 mm double-bit 2 montaj rayı 18 x 39 mm Arka panel, iki parçalı

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 1.600 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	1.499 mm x 1.696 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 3R NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 2 Tip 3 Type 3R Tip 12
IK kodu	IK10
Kapı adeti	2
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	222 kg
Brüt ağırlık	231,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	589,51 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX SE free-standing enclosure system, WHD: 1600x1800x400 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey Koruma türü
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK PCF-declaration
