



# SE 5850.680 - VX SE sistem tekli pano IP 66/NEMA 4X

Sağlam pano gövdeli paslanmaz çelikten yapılmış tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveli. VX25 modüler pano sistemi ile tam uyumlu. Yan panellerin montajı gerekmediğinden verimlilik artar. IP 66/NEMA 4X sayesinde yüksek koruma.



## Özellikleri

Model numarası	SE 5850.680
Malzeme	Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm Taban: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Yüzey	Pano, arka panel ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 Montaj plakası: Çinko kaplamalı Taban: parlak
Teslimat kapsamı	Pano, üstten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Arka panel, sökülebilir Montaj plakası Taban, flanş plakası Kilit: 3 mm double-bit 2 montaj rayı 18 x 39 mm

# Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	499 mm x 1.496 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
NEMA koruma sınıfı	NEMA 4X
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 2 Tip 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12
IK kodu	IK10
Kapı adeti	1
Bilgi	Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için 2486.400 alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	92,4 kg
Brüt ağırlık	94,4 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX SE Free-standing enclosure system, 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front

# Onaylar

---

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey Koruma türü
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK

---