

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.580

SE 8 sistem tekli pano

Durum: 26.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5853.580 - SE 8 sistem tekli pano IP 66/NEMA 4X

IP 66 / NEMA 4X sayesinde yüksek koruma. Tek parça gövde sayesinde daha kısa montaj süresi.

Özellikleri

Model numarası	SE 5853.580
Ürün açıklaması	Sistem panosu TS 8 platformunda üretilmiştir. TS 8 sistem aksesuarları iç kurulum konfigürasyonları için kullanılabilir.
Malzeme	Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Taban: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano, arka panel ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 Montaj plakası: Çinko kaplamalı Taban: parlak
Teslimat kapsamı	Pano, üstten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Arka panel, sökülebilir Montaj plakası Zemin, kapalı Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)	699 mm x 1.896 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
NEMA koruma sınıfı	NEMA 4X NEMA 3R

Özellikleri

Bilgi	Malzeme sertliđi nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
Ana malzeme	Paslanmaz çelik
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	146
Brüt ağırlık	152
EAN	4028177696761
ECLASS 8.0	27180101

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK