

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5855.500

## SE 8 sistem tekli pano

Durum: 08.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5855.500 - SE 8 sistem tekli pano Paslanmaz çelik

Kabin genişlikleri 600 ila 1200 mm. Tek parça gövde sayesinde daha kısa montaj süresi.



## Özellikleri

Model numarası	SE 5855.500
Ürün açıklaması	Sistem panosu TS 8 platformunda üretilmiştir. TS 8 sistem aksesuarları iç kurulum konfigürasyonları için kullanılabilir.
Malzeme	Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano, kapı ve arka duvar: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 Taban sacları: parlak Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Pano, üstten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir. Arka panel, sökülebilir Montaj plakası Kablo giriş plakaları Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Ölçüler	Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 500 mm

## Özellikleri

Montaj plakası (G x Y)	1.099 mm x 1.896 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12 NEMA 3R
IK kodu	IK10
Kapı adeti	2
Bilgi	Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
Ana malzeme	Paslanmaz çelik
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	195,8 kg
Brüt ağırlık	200,8 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	SE Pano GYD:1200x2000x500mm, 1.4301

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK