

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.460

Eđim aparatı +100°/-60°

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.460 - Eğim aparatı +100°/-60° 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

IW üst çalışma tablası Ø 130 mm sabitleme için hazırlanmış, yüzeyler, 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantılı sabitleme/bağlantı parçası. 20 kg'a kadar olan taşıma kolu bağlantılı panolar için uygundur. Korumalı kablo geçişi için kablo tünelli.

Özellikleri

Model numarası	CP 6206.460
Dizayn	Şunların üzerine montaj için: IW üst çalışma tablası, Ø 130 mm sabitleme için hazırlanmış yüzeyler 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantılı sabitleme/bağlantı parçası 20 kg'a kadar olan taşıyıcı kol bağlantılı panolar için uygundur 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA standart 75 Korumalı kablo geçişi için kablo tünelli
Ürün açıklaması	Eğim açısı, sıkıştırma kolu üzerinden 7,2°'lik adımlarla ayarlanabilir ve birlikte teslim edilen özel vida ile +100°/-15°'ye sınırlanabilir.
Malzeme	Eğim adaptörü: Çelik sac, boyalı Körük: Plastik
Renk	Eğim adaptörü: RAL 7035 Körük: RAL 7024
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil Körük
Döndürülebilir/eğilebilir	Evet
Tilt angle note	Sıkıştırma kolu üzerinden 7,2°'lik adımlarla ayarlanabilir ve birlikte teslim edilen özel vidası ile +100°/-15°'ye sınırlanabilir
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,86 kg
Brüt ağırlık	0,871 kg

Özellikleri

PCF/VE (beşikten kapıya)	3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Ürün açıklaması	CP Tilting adaptör, +100°/- 60°, system, 60/120

Onaylar

Açıklamalar	Üreticinin bildirimini
-------------	------------------------