


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.480**

**VESA 75/100 bağlantı konsolu**

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.480 - VESA 75/100 bağlantı konsolu

Kumanda kutularına arkadan bağlantı yapılabilmesi için piyasada bulunan standart TFT'ler ve VESA 75/100 bağlantısı. Rittal CP 40 ve CP 60 taşıma kolu sistemlerinde ve CP 120'de Ø 130 mm köşeli 120 x 65 mm taşıma kolu bağlantısı adaptörü ile bağlanabilir.



## Özellikleri

Model numarası	CP 6206.480
Dizayn	Rittal Taşıyıcı kol sistemlerine bağlantı
Ürün açıklaması	Yassı kumanda kutuları, piyasada bulunan TFT'ler ve VESA 75/100 bağlantılı endüstriyel bilgisayarların arka taraflı bağlantısı için.
Fayda	Hazır delikleri sayesinde tek kişiyle hızlı ve kolay montaj Kurulum ve servis için daha fazla yer Cihazlara giden kabloları konsolun altında ve dışından döşemek mümkündür İçteki cihaz bağlantılarına daha kolay kablo döşemek ve erişmek için çıkartılabilir kapak Entegre kablo tutma seçenekleri Bağlantı vidası ve kapak
Malzeme	Çinko pres döküm
Renk	Bağlantı konsolu: RAL 7035 Kapak: RAL 7024
Teslimat kapsamı	Conta ve montaj malzemeleri dahil Kablo tutma için kablo bağlayıcı
Rifid y/n	Evet
Bilgi	Uygulamaya bağlı olarak sabitleme, kavrama, eğim adaptörü veya adaptör gereklidir

## Özellikleri

Taşıma kapasitesi	800 N
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,5 kg
Brüt ağırlık	2,775 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Ürün açıklaması	CP Bağlantı konsolu, Vesa 75/100

## Onaylar

Açıklamalar	Üreticinin bildirim
-------------	---------------------