

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.060

Taşıyıcı profil, yüksekliği ayarlanabilir

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.060 - Taşıyıcı profil, yüksekliği ayarlanabilir

Taşıyıcı kol sistemleri için

Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesindeki temel parametreleri her zaman iyi bir şekilde görmenizi sağlar. Sistem, duvar tarafında bir adaptöre gerek kalmadan doğrudan CP 120 taşıyıcı kol sisteminin bileşenlerine ve pano tarafında modele bağlı olarak CP 60 taşıyıcı kol sistemine monte edilebilir.



Özellikleri

Model numarası	CP 6212.060
Ürün açıklaması	Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesinin önemli elemanlarına her zaman doğru bir bakış sunar. Sistem duvar tarafında bir adaptasyona gerek kalmadan CP 120 taşıma kolu sisteminin bileşenlerine ve pano tarafında modele bağlı olarak CP 60 veya CP 120 taşıma kolu sistemine monte edilebilir.
Fayda	<p>Taşıma kolu her pozisyonda kalır</p> <p>Sıkma kolu üzerinden ek sabitleme mümkün</p> <p>Askı yükünün, destek profilinin ön tarafındaki ayar vidası üzerinden hassas ayarlanması</p> <p>Ayar vidasına parçalar sökülmeden ulaşılabilir</p> <p>Güvenlik için dönüş noktalarında geniş kablo kanalı ve kablo yönlendirmesi</p> <p>Kablo yönlendirmeye kolay erişim için çıkarılabilir yan panel</p> <p>Monte edilen panonun eğim açısı, her yükseklik konumunda aynıdır</p> <p>DVI, VGA konnektörlü kablolar da sorunsuz bir şekilde geçirilebilir</p> <p>Sadece üç sistemli 4 ila 60 kg'lık büyük ağırlık aralığı. (Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir)</p>

Özellikleri

Teknik özellikler	Kablo tavası: 36 x 11 mm (G x Y), azami fiş geçişi: 41 x 17 mm (B x H) 600 mm (± 300 mm) ayar aralığı sayesinde daha fazla ergonomi sunar
Uygulamalar	Büyük ve küçük operatörler için Oturarak veya ayakta çalışılan yerler için
Malzeme	Mafsal parçaları: Alüminyum döküm Körük: Plastik
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	741 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Bilgi	Taşıyıcı profilli kombinasyonlarda, yükseklik ayarlanabilir, dikkat edilecekler: Bir mafsalın kullanılması halinde taşıyıcı profil, daima kontrol panosuna en yakın yüksekliği ayarlanabilir, yatay konumda kullanılmalıdır.
Ölçüler	Uzunluk: 741 mm
Taşıma yükü	4 kg...30 kg
Ürün numarasına dair not	Azami kablo geçişi kesiti 41 x 17 mm Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir.
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	10,8 kg
Brüt ağırlık	11,8 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Ürün açıklaması	CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg