

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.065

Taşıyıcı profil, yüksekliği ayarlanabilir

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.065 - Taşıyıcı profil, yüksekliği ayarlanabilir

Taşıyıcı kol sistemleri için

Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesindeki temel parametreleri her zaman iyi bir şekilde görmenizi sağlar. Sistem, duvar tarafında bir adaptöre gerek kalmadan doğrudan CP 120 taşıyıcı kol sisteminin bileşenlerine ve pano tarafında modele bağlı olarak CP 60 taşıyıcı kol sistemine monte edilebilir.



Özellikleri

| | |
|-------------------|--|
| Model numarası | CP 6212.065 |
| Ürün açıklaması | Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesinin önemli elemanlarına her zaman doğru bir bakış sunar. Sistem duvar tarafında bir adaptasyona gerek kalmadan CP 120 taşıma kolu sisteminin bileşenlerine ve pano tarafında modele bağlı olarak CP 60 veya CP 120 taşıma kolu sistemine monte edilebilir. |
| Fayda | <p>Taşıma kolu her pozisyonda kalır</p> <p>Askı yükünün, destek profilinin ön tarafındaki ayar vidası üzerinden hassas ayarlanması</p> <p>Ayar vidasına parçalar sökülmeden ulaşılabilir</p> <p>Güvenlik için dönüş noktalarında geniş kablo kanalı ve kablo yönlendirmesi</p> <p>Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak</p> <p>Monte edilen panonun eğim açısı, her yükseklik konumunda aynıdır</p> <p>DVI, VGA konnektörlü kablolar da sorunsuz bir şekilde geçirilebilir</p> <p>Sadece üç sistemli 4 ila 60 kg'lık büyük ağırlık aralığı. (Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir)</p> |
| Teknik özellikler | <p>Kablo tavası: 36 x 11 mm (G x Y), azami fiş geçişi: 41 x 17 mm (B x H)</p> <p>990 mm (± 495 mm) ayar aralığı sayesinde daha fazla ergonomi sunar</p> |

Özellikleri

| | |
|-----------------------------------|--|
| Uygulamalar | Büyük ve küçük operatörler için Oturarak veya ayakta çalışılan yerler için |
| Malzeme | Mafsalsal parçaları: Alüminyum döküm Körük: Plastik |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Uzunluk | 1.100 mm |
| Connection options enclosure | CP 60 |
| Connection options wall / machine | CP 120 |
| Bilgi | Taşıyıcı profilli kombinasyonlarda, yükseklik ayarlanabilir, dikkat edilecekler: Bir mafsalın kullanılması halinde taşıyıcı profil, daima kontrol panosuna en yakın yüksekliği ayarlanabilir, yatay konumda kullanılmalıdır. |
| Ölçüler | Uzunluk: 1.100 mm |
| Taşıma yükü | 4 kg...15 kg |
| Ürün numarasına dair not | Azami kablo geçişi kesiti 41 x 17 mm Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir. |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 15,2 kg |
| Brüt ağırlık | 16 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Ürün açıklaması | CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm |