

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.200

Tutamaklı kumanda panosu

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.200 - Tutamaklı kumanda panosu

Çelik sacdan modern tasarımda tutma çıtalı kumanda panosu, CP 60 / 120 / 180 taşıma kolu sistemlerine uygun Ø 130 mm taşıma kolu kesiti, servis erişimi isteğe bağlı olarak önden veya arkadan, işleme için alüminyum ön plaka, kolay sökülebilir, koruma türü IP 55



Özellikleri

Model numarası	CP 6315.200
Malzeme	Pano ve kapı: Çelik sac Tutamak çubukları: Alüminyum Ön panel: Alüminyum Kapama kapakları: Plastik
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Tutamak çubuğu: doğal eloksallı Ön panel: doğal anodize
Renk	Pano ve kapı: RAL 7035 Tutamak çubuğu: doğal eloksallı Ön panel: doğal anodize Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı	Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli pano Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli Yan tutamak çubukları ve kapaklar 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği TS sistem dahili montaj aparatı
Ölçüler	Genişlik: 380 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 210 mm

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Dizayn	Önden servis erişimi
Bilgi	Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri Önden servis erişimi için kilit sistemleri: Kilit göbekleri 41 mm, emniyet silindiri, plastik kapı kolları ve T-kapı kolları, model C
Ana malzeme	Alüminyum
Ürün numarasına dair not	uygun montaj plakası 5050.430 sevkiyat çantalı 5050.507
Kilit	Kilit modeli: hilal şeklinde kilit göbeği Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	7,955 kg
Brüt ağırlık	8,374 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Ürün açıklaması	CP Kumanda paneli, GYD:380x300x210mm, önden erişim

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---