

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6320.150

Tutamaklı kumanda panosu AX

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6320.150 - Tutamaklı kumanda panosu AX

AX kumanda paneli, tutamaklı, çelik sac, CP 60/120/180 taşıyıcı kol sistemlerine uyumlu Ø 130 mm taşıma kolu kesitli, servis erişimi arkadan, işleme için kolay sökülebilen alüminyum ön panel, koruma sınıfı IP 55.



Özellikleri

Model numarası	AX 6320.150
Dizayn	Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta Ön panel: Alüminyum Kapama kapakları: Plastik
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Tutamak çubuğu: doğal eloksallı Ön panel: doğal anodize
General colour	RAL 7035
Renk	Pano ve kapı: RAL 7035 Tutamak çubuğu: doğal eloksallı Ön panel: doğal anodize Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli pano Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli Kapama kapaklı yan tutamak çubukları Sistem dahili montaj aparatı 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Ölçüler	Genişlik: 650 mm Yükseklik: 450 mm Derinlik: 155 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Dizayn	Arkadan servis erişimi
IK kodu	IK08
Bilgi	Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri Arkadan servis erişimi için kilit sistemleri: Mini komfort kapı kolu AX için değiştirilebilir kilit göbeği, kilit yuvaları 27 mm, model A Önden servis erişimi için kilit sistemleri: Kilit parçası, kilit göbekleri 27 mm, model A
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	13,25 kg
Brüt ağırlık	13,7 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180505

Ürün açıklaması

AX kumanda paneli, tutamaklı, GYD: 650x450x155mm, çelik sac, alüminyum kollar, arkadan servis erişimi

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK