

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6320.450

## Tutamaklı kumanda panosu AX

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6320.450 - Tutamaklı kumanda panosu AX

AX kumanda paneli, tutamaklı, çelik sac, CP 60/120/180 taşıyıcı kol sistemlerine uyumlu Ø 130 mm taşıma kolu kesitli, servis erişimi arkadan, işleme için kolay sökülebilen alüminyum ön panel, koruma sınıfı IP55.



## Özellikleri

|                |   |
|----------------|---|
| Model numarası | AX 6320.450   |
| Dizayn         | Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm  |
| Malzeme        | Kutu: Çelik sac<br>Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta<br>Ön panel: Alüminyum<br>Kapama kapakları: Plastik                      |
| Yüzey          | Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya<br>Tutamak çubuğu: doğal eloksallı<br>Ön panel: doğal anodize |
| General colour | RAL 7035  |
| Renk           | Pano ve kapı: RAL 7035<br>Tutamak çubuğu: doğal eloksallı<br>Ön panel: doğal anodize<br>Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri          |

# Özellikleri

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Teslimat kapsamı                     | Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli pano<br>Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli<br>Kapama kapaklı yan tutamak çubukları<br>Sistem dahili montaj aparatı<br>3 mm double-bit cam lock kilit göbeği   |
| Ölçüler                              | Genişlik: 500 mm<br>Yükseklik: 500 mm<br>Derinlik: 210 mm  |
| Protection category NEMA             | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1<br>Tip 12  |
| Dizayn                               | Arkadan servis erişimi   |
| IK kodu                              | IK08   |
| Bilgi                                | Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir<br>İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri<br>Arkadan servis erişimi için kilit sistemleri: Mini komfort kapı kolu AX için değiştirilebilir kilit göbeği, kilit yuvaları 27 mm, model A<br>Önden servis erişimi için kilit sistemleri: Kilit parçası, kilit göbekleri 27 mm, model A |
| Ana malzeme                          | Çelik sac  |
| Paketteki adet                       | 1 adet   |
| Net ağırlık                          | 12,288 kg  |
| Brüt ağırlık                         | 13 kg  |
| PCF/VE (beşikten kapiya)             | 59,6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF sınıfı hakkında açıklama         | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır  |
| Gümrük tarifesi numarası             | 94032080   |
| ETIM 9                               | EC002504   |
| ETIM 8                               | EC002504   |

## Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27180505

---

Ürün açıklaması

AX tutamaklı kumanda panosu, GYD: 500x500x210 mm, çelik sac, alüminyum tutamak, arkadan servis erişimi

## Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL (listed)

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini  
Uygunluk bildirimini UK