

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.600

Tutamaklı kumanda panosu

Durum: 15.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6320.600 - Tutamaklı kumanda panosu

Çelik sacdan modern tasarımda tutma çıtalı kumanda panosu, CP 60 / 120 / 180 taşıma kolu sistemlerine uygun Ø 130 mm taşıma kolu kesiti, servis erişimi isteğe bağlı olarak önden veya arkadan, işleme için alüminyum ön plaka, kolay sökülebilir, koruma türü IP 55



Özellikleri

Model numarası	CP 6320.600
Malzeme	Pano ve kapı: Çelik sac Tutamak çubukları: Alüminyum Ön panel: Alüminyum Kapama kapakları: Plastik
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Tutamak çubuğu: doğal eloksallı Ön panel: doğal anodize
Renk	Pano ve kapı: RAL 7035 Tutamak çubuğu: doğal eloksallı Ön panel: doğal anodize Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı	Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli pano Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli Yan tutamak çubukları ve kapaklar 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği TS sistem dahili montaj aparatı
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 600 mm Derinlik: 210 mm

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Dizayn	Arkadan servis erişimi
Bilgi	Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri Arkadan servis erişimi için kilit sistemleri: Kilit göbekleri 27 mm, model A, emniyet silindiri, plastik kapı kolları ve T-kapı kolları, model B
Ana malzeme	Alüminyum
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	17,608 kg
Brüt ağırlık	18,535 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Ürün açıklaması	CP Kumanda paneli, GYD:600x600x210mm, arka erişim

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---