

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6321.000

Maks. 24" TFT tezgah monitörleri için kumanda panosu

Durum: 26.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6321.000 - Maks. 24" TFT tezgah monitörleri için kumanda panosu

Entegre VESA 75/100 yuvası. 16:9/16:10 formatında maks. 24" monitörler için etkili ve görsel olarak çekici koruma. Yüksek koruma sınıfı IP 65.

Özellikleri

Model numarası	CP 6321.000
Dizayn	Tek katlı güvenlik camı
Ürün açıklaması	Piyasada bulunan maks. 24" boyutlu ekran 16:9/16:10 formatlarında TFT monitörleri
Malzeme	Pano ve kapı: Çelik sac Tutamak çubukları: Alüminyum Kapama kapakları: Plastik Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı TFT konsolu: Çelik sac
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Renk	Pano ve kapı: RAL 7035 Tutamak çubuğu: doğal eloksallı Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı	Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli pano Gözetleme camı VESA 75/100 yuvalı TFT masası için konsol Yan tutamak çubukları ve kapaklar Arka kapı, sağ menteşeli 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Ölçüler	Genişlik: 650 mm Yükseklik: 450 mm Derinlik: 155 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 65

Özellikleri

Kilit sayısı	1
Bilgi	Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri Kilit parçası, kilit göbekleri 27 mm, model A, emniyet silindiri, plastik kapı kolları ve T-kapı kolları, model B ile değiştirilebilir
Ana malzeme	Alüminyum
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	16,468 kg
Brüt ağırlık	17,335 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Ürün açıklaması	CP Kumanda paneli, GYD:650x450x155mm, maks,24" TFT

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---