

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Maks. 24" TFT monitörleri için kumanda panosu AX

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Maks. 24" TFT monitörleri için kumanda panosu AX

VESA 75/100 yuvalı, 24" için AX temelli, çelik sac TFT kumanda masası. Piyasada mevcut masaüstü TFT'leri için 16: 9/16: 10 formatlarında 24"e kadar etkili, çekici koruma. Yüksek koruma sınıfı IP 65.



Özellikleri

Model numarası	AX 6321.050
Ürün açıklaması	Piyasada bulunan maks. 24" boyutlu ekran 16:9/16:10 formatlarında TFT monitörleri
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta Tutamak çubukları: Alüminyum Kapama kapakları: Plastik Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı TFT konsolu: Çelik sac
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
General colour	RAL 7035
Renk	Pano ve kapı: RAL 7035 Tutamak çubuğu: doğal eloksallı Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli kapılı pano Gözetleme camı VESA 75/100 yuvalı TFT masası için konsol Yan tutamak çubukları ve kapaklar Arka kapı, sağ menteşeli 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği Sistem dahili montaj aparatı
Ölçüler	Genişlik: 650 mm Yükseklik: 450 mm Derinlik: 155 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Kilit sayısı	2
IK kodu	IK08
Bilgi	Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri Arkadan servis erişimi için kilit sistemleri: Mini komfort kapı kolu AX için değiştirilebilir kilit göbeği, kilit yuvaları 27 mm, model A
Ana malzeme	Çelik sac
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	15,66 kg
Brüt ağırlık	15,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)

Özellikleri

PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Ürün açıklaması	AX kumanda panosu, maks. 24" TFT monitörleri için, GYD: 650x450x155 mm, çelik sac, alüminyum tutamak

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini