

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.541 Komfort-Panel

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.541 - Komfort-Panel

Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Yüksek stabilitede düşük ağırlık. IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP 65.



## Özellikleri

Model numarası	CP 6372.541
Dizayn	Taşıyıcı kol bağlantısı köşeli 120 x 65 mm
Fayda	Alüminyum kutu, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Yüksek stabilite de düşük ağırlık Bütün Rittal ayaklı ve taşıyıcı kol sistemleri ile uyumludur
Malzeme	Pano: Çekme alüminyum profil Köşe parçaları: Çinko pres döküm Koruma köşeleri: Plastik
General colour	Doğal anodize
Renk	Pano: doğal anodize Köşe parçaları: RAL 7035 Koruma köşeleri: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı	Taşıyıcı kol bağlantısı yuvalı pano 3 mm double-bit kilit 41 mm'lik kilit, plastik kapı kolları ve t tutamağı ile değiştirilebilir, Ön paneller için contalar ve sabitleme malzemeleri dahil Arka panel menteşeli, en uzun pano kenarında menteşe

## Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 628,5 mm Yükseklik: 508,5 mm Derinlik: 92 mm
Montaj derinliği	74 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Ön panel genişliği için uygun	520 mm
Ön panel yüksekliği için uygun	400 mm
Dizayn	Arkadan servis erişimi
Bilgi	Pano çevrilerek taşıyıcı kol bağlantısı değiştirilebilir
Ana malzeme	Alüminyum
Kilit	Kilit modeli: Cıvata kiliti
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	8,8 kg
Brüt ağırlık	10,4 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Ürün açıklaması	CP Komfort panel GYD:520x400x74mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK