

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.510 Optipanel

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.510 - Optipanel

Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Küçük paneller ve kumanda çözümleri için. Son derece yalın tasarım, eklentilerin kendisi kadar yere ihtiyaç duyar.



Özellikleri

Model numarası	CP 6380.510
Dizayn	Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm
Fayda	Alüminyum kutu, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Yüksek stabilite de düşük ağırlık Bütün Rittal ayaklı ve taşıyıcı kol sistemleri ile uyumludur
Malzeme	Pano: Çekme alüminyum profil Köşe parçaları: Çinko pres döküm Koruma köşeleri: Plastik
General colour	Doğal anodize
Renk	Pano: doğal anodize Köşe parçaları: RAL 7035 Koruma köşeleri: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı	Menteşeli arka duvarlı pano Contalar dahil Ön paneller için contalar ve sabitleme malzemeleri dahil
Montaj derinliği	150 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 65

Özellikleri

Ön panel genişliği için uygun	520 mm
Ön panel yüksekliği için uygun	500 mm
Dizayn	Arkadan servis erişimi
Bilgi	Pano çevrilerek taşıyıcı kol bağlantısı değiştirilebilir 3 mm double-bit kilit 41 mm'lik kilit, plastik kapı kolları ve t tutamağı ile değiştirilebilir, En uzun pano tarafında arka duvarın menteşesi
Ana malzeme	Alüminyum
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	10,922 kg
Brüt ağırlık	11,497 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Ürün açıklaması	CP Optipanel, L, GYD:520x500x150mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK