

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.050 Trafo

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.050 - Trafo TFT Monitör için

IEC320 tipi elektrik fişi yuvası, TFT monitöre bağlantı için kablo (1,5 m) ile birlikte.

Özellikleri

Model numarası	SM 6450.050
Malzeme	Pano: Plastik
Teslimat kapsamı	IEC 60 320 cihaz konektörü C14'lü güç adaptörü TFT monitörüne bağlantı için entegre kablo (1,5 m) ile
Ölçüler	Genişlik: 112 mm Yükseklik: 31 mm Derinlik: 47 mm
Giriş gerilimi	100 - 240 V
Çıkış gerilimi	12 V DC
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-10 °C...80 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,254 kg
Brüt ağırlık	0,294 kg
Gümrük tarifesi numarası	85043121
ETIM 9	EC001781
ECLASS 8.0	19089213
Ürün açıklaması	SM Güç adaptörü, TFT monitör için