

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070 TFT Monitörü

Durum: 29.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - TFT Monitörü

Yüzeyler ve kumanda panelleri için montaj varyasyonu.

Özellikleri

Model numarası	SM 6450.070
Dizayn	Dokunmatik, dayanıklı, USB
Ürün açıklaması	Yüzeyler ve kumanda panelleri için montaj seçenekleri.
Fayda	Yüksek kaliteli endüstriyel model Entegre ön çerçeve sayesinde daha düşük montaj maliyeti İlave havalandırmaya gerek yoktur Çok düşük montaj derinliği (45 mm)
Malzeme	Ön çerçeve: Alüminyum
Yüzey	Toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Conta Altı köşeli somunlar (yüzeyle montaj için) VGA-kablo Dişli cıvata M5, arka taraflı montaj için Dokunmatik opsiyonlara ilave olarak entegre bağlantı kablolu ve CD-ROM sürücülü
Ölçüler	Genişlik: 430 mm Yükseklik: 343 mm
Arayüzler	VGA (D-SUB HD 15 kutuplu) DVI-D
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...85 °C
Ekran parlaklığı	400 cd/m ²
Kontrast oranı	700 : 1
Çapraz	15"
Çalıştırma süresi	50.000 h

Özellikleri

On Screen Display (OSD)	Kumanda tuşları arkada
Reading angle left/right	80 °
Ekran çözünürlüğü	1024 x 768 piksel
Ürün numarasına dair not	VGA + DVI ile
Nominal güç Pel	DC'de: 15 W
H-Sync. (min./maks.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./maks.)	60 - 75 Hz
Renk sayısı	16,2
Denetçi çözünürlüğü	VGA SVGA XGA
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2 kg
Brüt ağırlık	2,1 kg
Gümrük tarifesi numarası	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Ürün açıklaması	SM TFT monitör, 15", VGA, DVI-D

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------