

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.170 TFT Monitörü

Durum: 01.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.170 - TFT Monitörü

Yüzeyler ve kumanda panelleri için montaj varyasyonu.

## Özellikleri

Model numarası	SM 6450.170
Dizayn	dokunmatik ekransız
Ürün açıklaması	Yüzeyler ve kumanda panelleri için montaj seçenekleri.
Fayda	Yüksek kaliteli endüstriyel model Entegre ön çerçeve sayesinde daha düşük montaj maliyeti İlave havalandırmaya gerek yoktur Çok düşük montaj derinliği (45 mm)
Malzeme	Ön çerçeve: Alüminyum
Yüzey	Toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Conta Altı köşeli somunlar (yüzeyle montaj için) VGA-kablo Dişli cıvata M5, arka taraflı montaj için Dokunmatik opsiyonlara ilave olarak entegre bağlantı kablolu ve CD-ROM sürücülü Yansıtmayan koruyucu cam ile.
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Yükseklik: 399,3 mm
Arayüzler	VGA (D-SUB HD 15 kutuplu) DVI-D
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C...60 °C
Ürün numarasına dair not	İstemesi durumunda seri veya USB bağlantı mümkün rezistif dokunmatik ekranlı diğer modeller.
Ekran parlaklığı	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast oranı	1000 : 1

## Özellikleri

Çapraz	19"
Çalıştırma süresi	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Kumanda tuşları arkada
Reading angle left/right	85 °
Ekran çözünürlüğü	1280 x 1024 piksel
Ürün numarasına dair not	Yansıtmayan koruyucu cam ile.
Nominal güç Pel	DC'de: 20 W
H-Sync. (min./maks.)	31,5 - 80 kHz
V-Sync. (min./maks.)	60 - 75 Hz
Renk sayısı	16,7
Denetçi çözünürlüğü	VGA SVGA XGA SXGA
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	7,6 kg
Brüt ağırlık	8 kg
Gümrük tarifesi numarası	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Ürün açıklaması	SM TFT monitör, 19", VGA, DVI-D

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------