

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6510.340

Taşıyıcı kol, yükseklik ayarlı

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6510.340 - Taşıyıcı kol, yükseklik ayarlı taşıyıcı kol sistemi CP 120 için

daha fazla ergonomi sunar

Özellikleri

Model numarası	CP 6510.340
Ürün açıklaması	Uzun ve kısa operatörler, koltuklu ve ayakta durulan çalışma yerleri için ayar aralığı sayesinde daha fazla ergonomi sunar
Fayda	<p>Taşıyıcı kolun arka tarafında bulunan bir ayar vidası aracılığıyla baskı yayının pano ağırlığına tam olarak uyarlanması</p> <p>Mutlak işlev güvenliği, baskı yayı kırıldığında kol ilgili pozisyonda kalır</p> <p>Monte edilen panonun eğim açısı, her yükseklik konumunda aynıdır</p> <p>DVI, VGA konnektörlü kablolar da sorunsuz bir şekilde geçirilebilir</p> <p>Entegre üç kademeli kilit</p>
Renk	RAL 9006
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	1.090 mm
Montaj seçenekleri	<p>Kablo girişine maksimum enkesit 18 x 39 mm</p> <p>Kullanılabilir kabloların maksimum sayısı 3x Ø 7 mm ve 2x Ø 8,5 mm</p>
Ürün numarasına dair not	Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir.
Ölçüler	Uzunluk: 1.090 mm
Taşıma yükü	20 kg...40 kg
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	18,257 kg
Brüt ağırlık	19,218 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ECLASS 8.0	27189263
Ürün açıklaması	CP Taşıyıcı kol yükseklik ayarlı, 1090mm, RAL 9006

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildiriimi