

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6540.200

AE tabanlı kumanda panosu, tutamaklı

Durum: 03.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6540.200 - AE tabanlı kumanda panosu, tutamaklı

Üç kat işlem görmüş yüzeyli çelik tabakalı gövde, optimum bir korozyondan korunma sağlar. Alüminyum ön plaka işlenmek üzere kolayca sökülebilir. Önden ve arkadan hızlı ve güvenli servis erişimi

Özellikleri

Model numarası	CP 6540.200
Malzeme	Pano ve kapı: Çelik sac Tutamak çubukları: Alüminyum Kapama kapakları: Plastik
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Tutamak çubukları: toz kaplamalı
Renk	Pano ve kapı: RAL 7035 Tutamak çubukları ve kapama kapakları: RAL 7030
Teslimat kapsamı	Taşıyıcı kol sistemi CP-L, Ø 130 mm için boşluklu ve takviyeli pano Yana nokta konumlandırılmış montaj profilleri Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli Kapama kapaklı yan tutamak çubukları Arka kapı, sağ menteşeli 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 200 mm Derinlik: 155 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Bilgi	Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
Ana malzeme	Alüminyum
Ürün numarasına dair not	Taşıyıcı kol bağlantısı ve alt kapı menteşesi.
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,53 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	4,73 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180505

Onaylar

Onaylar	UL
---------	----