

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6700.000

CX konsol alt parçası

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6700.000 - CX konsol alt parçası

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Özellikleri

Model numarası	CX 6700.000
Dizayn	Alt bölüm
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano, üstten açık Ön tarafta 3 noktalı kilitleme sistemine sahip kapı veya çift kapı Montaj plakası Kablo giriş plakaları Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 675 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	520 mm x 625 mm

Özellikleri

Kapı adeti	1
Kapı açılma açısı	130°
IK kodu	IK10
Bilgi	Konsol alt parçasını kapatmak için bir kapama plakası gereklidir 2 parçalı konsol yapısı için bir konsol orta parçası ve konsol orta parçası için kapak plakası gereklidir 3 parçalı konsol yapısı için bir konsol orta parçası ve konsol üst parçası gereklidir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Ana malzeme	Çelik sac
Kilit sayısı	1
Kilit modeli	3 noktalı kilit sistemi
Kapak parçası	3 mm double-bit
Kilit	Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	31 kg
Brüt ağırlık	33 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Ürün açıklaması	CX konsol sistemi, konsol alt parçası, GYD: 600x675x400 mm, çelik sac

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
