

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6740.000

Tek Para konsol CX

Durum: 11.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6740.000 - Tek Parça konsol CX

Dört farklı genişlikte mevcut, geniş montaj plakalı ve yüksek IP 55 koruma kategorisine sahip, çalıştırma ve izleme için tek parça konsol.



Özellikleri

Model numarası	CX 6740.000
Dizayn	Dikili tip kumanda masaları
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey	Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano, arkadan ve yandan kapalı Ön tarafta 3 noktalı kilitleme sistemine sahip kapı veya çift kapı Montaj plakası Arka kısımdan menteşeli, kam kilitli kapak; otomatik kilitlemeli 2 adet destek kolu ile donatılmıştır. Soldan otomatik, sağdan manuel açılma özelliğine sahiptir. Kablo giriş plakası Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler	Genişlik: 1.000 mm Yükseklik: 970 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	920 mm x 900 mm
Üst derinlik	495 mm

Özellikleri

Alt derinlik	400 mm
Kapı adeti	2
IK kodu	IK10
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Ana malzeme	Çelik sac
Ölçüler	Genişlik: 1.000 mm Yükseklik: 970 mm Üst derinlik: 495 mm Alt derinlik: 400 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	72 kg
Brüt ağırlık	75,25 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Ürün açıklaması	CX tek parça konsol, GYD: 1000x970x400 mm, çelik sac

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi