

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6740.500**

**Dikili tip kumanda masalari**

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6740.500 - Dikili tip kumanda masaları

Yekpare kumanda masaları TP, dört farklı genişlikte, yüksek koruma sınıfına (IP 55) sahip kullanıma hazır ünite. Kapak plakası ile kapak aletsiz monte edilebilir. TS 8 sistem aksesuarlarına uygundur, ör. baza ve kablo giriş kılıfları.

## Özellikleri

Model numarası	TP 6740.500
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano, arkadan ve yandan kapalı Ön tek veya çift kapı, kilitleme çubuğu Montaj plakası Arkadan menteşeli kapak, otomatik kilitli 2 kurulum aracı. Kilit açma sol otomatik, sağ manuel Taban, özel kablo girişi için açık
Ölçüler	Genişlik: 1.000 mm Yükseklik: 973 mm
Montaj plakası (G x Y)	930 mm x 900 mm
Üst derinlik	500 mm
Alt derinlik	400 mm
Kapı adeti	2
IK kodu	IK08
Ürün numarasına dair not	2 kapılı modelde taban açıklığı ikiye ayrılmıştır, 2 ambalaj birimi taban sacı gereklidir.
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55

## Özellikleri

Protection category NEMA	NEMA 12
Ana malzeme	Çelik sac
Ölçüler	Genişlik: 1.000 mm Yükseklik: 973 mm Üst derinlik: 500 mm Alt derinlik: 400 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	73,15 kg
Brüt ağırlık	77 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180504
Ürün açıklaması	TP dikili tip kumanda masaları, GYD1: 1000x960x400/D2: 500 mm, çelik sac

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini