

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6742.600**

**Dikili tip kumanda masalari**

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6742.600 - Dikili tip kumanda masaları

Dört farklı genişlikte mevcut, geniş montaj plakalı ve yüksek IP 55 koruma kategorisine sahip, çalıştırma ve izleme için tek parça konsol. AX kilit plakası tek tip bir görünüm sağlar ve kolay kablo yönlendirmesi için iki parçalı kablo giriş plakası teslimat kapsamına dahildir.

## Özellikleri

Model numarası	TP 6742.600
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano, arkadan ve yandan kapalı Ön tek veya çift kapı, kilitleme çubuğu Montaj plakası Arkadan menteşeli kapak, otomatik kilitli 2 kurulum aracı. Kilit açma sol otomatik, sağ manuel Kablo giriş plakaları
Ölçüler	Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 975 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	1.130 mm x 900 mm
Üst derinlik	500 mm
Alt derinlik	400 mm
Kapı adeti	2
IK kodu	IK08
Bilgi	VX 5051.172 kayar eleman, VX baza sisteminin yeni versiyonu için bir montaj yardımcısı olarak kullanılabilir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55

## Özellikleri

Protection category NEMA	NEMA 12
Ana malzeme	Çelik sac
Ölçüler	Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 975 mm Üst derinlik: 500 mm Alt derinlik: 400 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	90 kg
Brüt ağırlık	93,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Ürün açıklaması	TP dikili tip kumanda masası, GxYxD1/D2: 1200x975x400/500 mm, çelik sac

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK