

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6748.000

Tek Para konsol CX

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6748.000 - Tek Para konsol CX

Dört farklı genişlikte mevcut, geniş montaj plakalı ve yüksek IP 55 koruma kategorisine sahip, alıřtırma ve izleme için tek para konsol.



Özellikleri

Model numarası	CX 6748.000
Dizayn	Dikili tip kumanda masaları
Malzeme	Pano: elik sac 1,5 mm Kapı ve konsol kapağı: elik sac, 2,0 mm, epeevre köpük PU conta Montaj plakası: elik sac, 2,5 mm
Yüzey	Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı Montaj plakası: inko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano, arkadan ve yandan kapalı Ön tarafta 3 noktalı kilitleme sistemine sahip kapı veya ift kapı Montaj plakası Arka kısımdan menteşeli, kam kilitli kapak; otomatik kilitlemeli 2 adet destek kolu ile donatılmıştır. Soldan otomatik, sağdan manuel açılma özelliğine sahiptir. Kablo giriş plakası Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 970 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	720 mm x 900 mm
Üst derinlik	495 mm

Özellikleri

Alt derinlik	400 mm
Kapı adeti	1
IK kodu	IK10
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Ana malzeme	Çelik sac
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 970 mm Üst derinlik: 495 mm Alt derinlik: 400 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	58 kg
Brüt ağırlık	60 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Ürün açıklaması	CX tek parça konsol, GYD: 800x970x400 mm, çelik sac

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi