

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6748.600

## Dikili tip kumanda masalari

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6748.600 - Dikili tip kumanda masaları

Dört farklı genişlikte mevcut, geniş montaj plakalı ve yüksek IP 55 koruma kategorisine sahip, çalıştırma ve izleme için tek parça konsol. AX kilit plakası tek tip bir görünüm sağlar ve kolay kablo yönlendirmesi için iki parçalı kablo giriş plakası teslimat kapsamına dahildir.

## Özellikleri

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası                       | TP 6748.600  |
| Malzeme                              | Pano: Çelik sac 1,5 mm<br>Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta<br>Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm  |
| Yüzey                                | Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı<br>Montaj plakası: Çinko kaplamalı   |
| Renk                                 | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı                     | Pano, arkadan ve yandan kapalı<br>Ön tek veya çift kapı, kilitleme çubuğu<br>Montaj plakası<br>Arkadan menteşeli kapak, otomatik kilitli 2 kurulum aracı. Kilit açma sol otomatik, sağ manuel<br>Kablo giriş plakaları |
| Ölçüler                              | Genişlik: 800 mm<br>Yükseklik: 975 mm<br>Derinlik: 400 mm  |
| Montaj plakası (G x Y)               | 730 mm x 900 mm  |
| Üst derinlik                         | 500 mm   |
| Alt derinlik                         | 400 mm   |
| Kapı adeti                           | 1  |
| IK kodu                              | IK08   |
| Bilgi                                | VX 5051.172 kayar eleman, VX baza sisteminin yeni versiyonu için bir montaj yardımcısı olarak kullanılabilir   |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55  |

## Özellikleri

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Protection category NEMA | NEMA 12   |
| Ana malzeme              | Çelik sac   |
| Ölçüler                  | Genişlik: 800 mm<br>Yükseklik: 975 mm<br>Üst derinlik: 500 mm<br>Alt derinlik: 400 mm |
| Paketteki adet           | 1 adet  |
| Net ağırlık              | 62,5 kg   |
| Brüt ağırlık             | 63,7 kg   |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080  |
| ETIM 9                   | EC000784  |
| ETIM 8                   | EC000784  |
| ECLASS 8.0               | 27180504  |
| Ürün açıklaması          | TP dikili tip kumanda masası, GxYxD1/D2: 800x975x400/500 mm, çelik sac                |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | UL + C-UL (listed)                              |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK |