

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.300

PC pano sistemleri

Durum: 05.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.300 - PC pano sistemleri Tower PC için pano

Standart Tower PC'ler için pano.

Özellikleri

Model numarası	IW 6900.300
Dizayn	Çatı, çalışma plakası montajı veya yüzeylerin altına montaj için hazır Taban, döküm ayakların montajı veya yüzeylerin üstüne montaj için hazır
Ürün açıklaması	Standart Tower-PC'ler, G/Y/D ölçülerine kadar: 250 x 530 x 600 mm (maks. 20 kg) herhangi bir tutucu kayış ile kapıya vidalanmış olan tabana güvenli bir şekilde sabitlenebilir. PC'nin arkadaki arayüzlerine kapı açık olduğunda kolayca erişilebilir. Fan ve filtre üniteleri önceden kurulmuş olduğundan, pano hemen kullanıma hazırdır.
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac Tasarım çubuklar: Alüminyum
Yüzey	Pano: Toz kaplamalı, dokulu boya Kapı: toz kaplamalı
Renk	Pano: RAL 7035 Kapı: RAL 7015 Tasarım çubuklar: RAL 7035
Teslimat kapsamı	Her yandan kapalı pano Kapı menteşesi sağ İçe vidalanmış tabanlı kapı Yan cam lock Fişeli kilit dahil Opsiyonel priz geçişini monte etmek için iki boşluklu arka duvar M20 kablo rakoru, pirinç, nikel kaplamalı Yan panelin sol tarafına monte edilen çıkış filtresi Yan panelin sol tarafına monte edilen giriş fanı, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz Kapı konum sivici, 230 V akım beslemesi için priz, 3 prizli ve aşırı gerilim korumalı grup priz

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 760 mm Yükseklik: 760 mm Derinlik: 300 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, birlikte teslim edilen priz geçişi ile birlikte
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12, birlikte teslim edilen priz geçişi ile birlikte
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	34,2 kg
Brüt ağırlık	36 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Ürün açıklaması	IW Tower PC kabini

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------