

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7000.530

## TE 7000 ađ dađıtım panoları

Durum: 21.06.2024 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7000.530 - TE 7000 ađ dađıtım panoları

TS 7000 IT kabini, kiřisel i blme bytme iin hazır.

## zellikleri

Model No.	TE 7000.530
Fayda	erevesiz En uygun eriřebilirlik Demontedir ve kolay kurulur
Malzeme	elik sac Gzetleme kapısı: Tek katlı gvenlik camı, 4 mm
Yzey	Montaj erevesi: Daldırma astar boyalı Yassı paralar: Toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kendinden destekli 482,6 mm (19") montaj erevesi, nde ve arkada, derinliđi deđiřtirilebilir n gzetleme camı, 130° menteře, tutamak yuvası ve gvenlik kilidi 3524 E dahil Arka elik sac kapı, 130° menteře ve 3524 E gvenlik kilidi dahil Yan paneller, kilitlenebilir, gvenlik kilidi 3524 E dahil Azami bořluklu taban erevesi (isteđe bađlı olarak modl saclarıyla donatmak iin) atı sacı, kablo giriři iin ita řeridi ve isteđe bađlı fan iin kapalı bařlangı noktası dahil. Tesviye ayakları, M10 (birlikte verilmiřtir) Mesafe civatası, 20 mm, atı sacını kaldırmak iin (birlikte teslim edilir)
ller	Geniřlik: 800 mm Ykseklik: 2.000 mm Derinlik: 800 mm
Ykseklik birimleri	42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	495 mm
Ana malzeme	elik sac

# Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Ağırlık/ambalaj	123,4 kg
EAN	4028177426818
E-Number Sweden	E7239777
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207