

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.892

TE 7000 ağ dağıtım panoları

Durum: 01.06.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.892 - TE 7000 ağ dağıtım panoları Derinlik 1000 mm, havalandırmalı

Klimalı odalarda IT altyapısı kurulumu için TE 7000 IT kabini.

Özellikleri

Model No.	TE 7000.892
Fayda	Çerçevesiz En uygun erişebilirlik Demontedir ve kolay kurulur
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Montaj çerçevesi: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	482,6 mm (19") montaj çerçevesi ile kendinden destekli çerçeve iskelesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir Havalandırmalı çelik sac kapı (delik sac kısmında boş alan > %67), önde tutamak yuvalı, 130° menteşeli, güvenlik kilidi 3524 E Havalandırmalı çelik sac kapı (delik sac kısmında boş alan > %67), arkada 130° menteşeli, güvenlik kilidi 3524 E Birleştirme seti Tesviye ayakları, M10 (birlikte verilmiştir) Çatı sacı, kablo girişi için çıta şeridi ve isteğe bağlı aktif fan ünitesi donanımı dahil. İsteğe bağlı olarak modül saclarıyla donatmak için kapalı, pasif havalandırmalı veya kablo giriqli azami boşluklu taban çerçevesi
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	745 mm
Ana malzeme	Çelik sac

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Ağırlık/ambalaj	96 kg
EAN	4028177471771
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207