

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.120 Sensörler

Durum: 13.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.120 - Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Kabin içindeki ortam sıcaklığını ve nemini izlemek için sıcaklık/nem sensörü.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7010.120
Dizayn	Sıcaklık/Nem Sensörü
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Sıcaklık/nem sensörü, dolap içindeki ortam sıcaklığını ve hava nemini izler Sensör entegre bir ısı sensörü ve entegre bir hava nemi sensörü içerir Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
Malzeme	Plastik
Yüzey	Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan
Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı Soket
Ölçüler	Genişlik: 80 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C

## Özellikleri

Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,093 kg
Brüt ağırlık	0,145 kg
Gümrük tarifesi numarası	90269000
ETIM 9	EC002627
Ürün açıklaması	DK Sıcaklık/Nem Sensörü, CAN-Bus arayüzü üzerinden bağlantı, GYD: 80x30x40 mm, RAL 9005

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini