

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.190 Sensörler

Durum: 14.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.190 - Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

İki dijital ve bir analog girişe sahip, özel uygulamaya göre yapılandırılabilen genel sensör.

Özellikleri

Model numarası	DK 7010.190
Dizayn	Genel sensör
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir Sensörün, ilgili uygulamaya göre yapılandırılabilen iki dijital girişi ve bir analog girişi bulunur Dijital girişler 2x potansiyelsiz kontak denetimi, 2x S0-Bus (enerji ölçüm cihazları) veya 1x Wiegand arayüzü (harici Access sistemleri) olarak yapılandırılabilir. Analog giriş 4 - 20 mA arayüzü olarak kullanılabilir
Malzeme	Plastik
Yüzey	Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Genel sensör
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan
Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı analog, 4 - 20 mA 2 dijital giriş/S0-Bus/Wiegand
Ölçüler	Genişlik: 110 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm

Özellikleri

Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	0...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,127 kg
Brüt ağırlık	0,157 kg
Gümrük tarifesi numarası	85319000
Ürün açıklaması	CMC III Processing Unit'e bağlantı için evrensel sensör, ölçüler: 110 × 30 × 40 mm, ön yüz: RAL 9005

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini