

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.220

## Sensörler

Durum: 03.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.220 - Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Sızıntı noktası sensörü, 15 metre uzunluğundaki bir sensör kablosuyla iletken sıvılar (sızıntı) için zemini izler.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7010.220
Dizayn	Sızıntı sensörü, dolap sıraları için
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir 15 m uzunluğundaki sensör kablosu tabana sabitlenir Sensör kablosu iletken bir sıvıya temas ederse sensör sızıntı uyarısı verir
Malzeme	Plastik
Yüzey	Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Kaçak sensörü Dedektör kablosu, 15 m Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan
Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Ölçüler	Genişlik: 110 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C

## Özellikleri

Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,85 kg
Brüt ağırlık	1,057 kg
Gümrük tarifesi numarası	90261029
ETIM 9	EC002627
Ürün açıklaması	DK sızıntı sensörü, kabin sıraları için, CAN-Bus arayüzü üzerinden bağlantı, GYD: 110x30x40 mm, RAL 9005

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini