


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022

CMC III Processing Unit

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - CMC III Processing Unit

CMC III Processing Unit 19" sürümü, CMC III kontrol sisteminin merkezi ünitesidir. 32/16 adede kadar harici sensör / CAN bus bağlantı ünitesi bağlanabilir. Üniteler, Ethernet üzerinden veri ağına bağlanabilir, WEB / USB üzerinden yapılandırılabilir, E-posta sunucusu üzerinden alarmlar gönderilebilir ve SNMP ile bir şirketin ağ yönetimi sistemine bağlanılabilir.



Özellikleri

Model numarası	DK 7030.022
Dizayn	19" modeli
Fayda	Yedekli enerji beslemesi sayesinde yüksek yedeklilik. Optimize edilen alan kullanımı ve bağlantı teknolojisi ile maliyet optimizasyonu.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Çalışma şekli	CMC III sistemi Merkezi izleme birimi. Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı Ölçüm verilerini toplar ve ağ yönetim sistemlerine veya kontrol panellerine serbest ayarlanabilir sınır değerler aşıldığında bir alarm verir.
Dizayn	Sesli bilgilendirme için Piezo sinyal verici NTP'li gerçek zamanlı saat ile zaman fonksiyonu
Malzeme	Plastik Alüminyum profil, siyah eloksallı
Yüzey	Ön: düz Kutu: Dokulu

Özellikleri

Renk	Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı	CMC III proses ünitesi Temel sistem Entegre Ekran Yüzeyle montaj için sabitleme malzemesi dahil
Veri yolu sistemi arayüzleri	RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Alarm röle çıkışı	1,5 mm ² 'ye kadar terminal (maks. 24 V DC/1 A)
Mobil web sitesi	Android ve Windows Phone için
Ağ arayüzü	IEEE 802.3 uyarınca 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s üzerinden Ethernet, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis Ağ Kamerası, VAPIX® Version 3'lü
Sensör sayısı (maks.)	16
Bilgi	Daha yüksek bir ağ güvenliği için şifrelenmemiş protokoller devre dışı bırakılabilir
LED göstergeler (arka taraf)	Ağ durumu
LED göstergeler (ön taraf)	Durum

Özellikleri

Protokoller	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SSL ile SFTP HTTP SSL ile HTTPS NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
Ölçüler	Genişlik: 450 mm Yükseklik: 44 mm Derinlik: 144 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,2 kg
Brüt ağırlık	2,452 kg
Gümrük tarifesi numarası	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III proses ünitesi 19" sürümü

Onaylar

Onaylar

Cyber Security Certificate
TÜV-test edilmiş güvenlik