

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.040 CMC III I/O üniteleri

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.040 - CMC III I/O üniteleri

Sekiz adede kadar dijital girişin kontrolü ve dört adede kadar rölenin kumandası.



## Özellikleri

Model numarası	DK 7030.040
Ürün açıklaması	Röleler, yazılımda ölçülen değerlere bağlanabilir, böylece belirli koşullar altında devreyi açıp kapatabilirler. Bu şekilde cihazlar kontrol edilebilir ve mesajlar iletilebilir. Processing Unit Compact ile birlikte işletilemez.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Yüksek giriş ve çıkış konsantrasyonu sayesinde az yer ihtiyacı.
Çalışma şekli	Processing Unit tarafından seri numara atamalı otomatik sensör algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir. Entegre LED üzerinden durum göstergesi Potansiyelsiz sinyaller için girişler Röle çıkışı (değiştirme kontağı), maks. 24 V (DC)/1 A yük uygulanabilir
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı	CMC III I/O Unit Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil

## Özellikleri

Veri yolu sistemi arayüzleri	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Arayüzler	8 dijital giriş 4 röle çıkışı (maks. 24 V DC/1 A)
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)	16
PU katılımcı sayısı (maks.)	8
Bilgi	Processing Unit Compact ile birlikte işletilemez
Ölçüler	Genişlik: 138 mm Yükseklik: 40 mm Derinlik: 132 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,5 kg
Brüt ağırlık	0,56 kg
Gümrük tarifesi numarası	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III I / O Ünitesi 8 D/I+ 4 D / O

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini