

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.110 CMC III sensörleri

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.110 - CMC III sensörleri

CMC III ısı sensörü

## Özellikleri

Model numarası	DK 7030.110
Dizayn	Sıcaklık sensörü
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir CMC III ısı sensörü kabindeki ortam havasını denetler Aktif hava akımında kabin içinde entegre edilmiş sensör kullanılabilir, aktif hava akımı yoksa birlikte verilen NTC sensörünün bağlanması gerekir Harici sensörün ölçüm aralığı: -40 °C...+80 °C
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Ön: RAL 9005 Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Bağlantı kablolu ve fişli harici sıcaklık sensörü NTC sensörü, uzunluk 1,80 m maks. kablo uzunluğu 2 m
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan
Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı Soket
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)	32

## Özellikleri

PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	4
PU katılımcı sayısı (maks.)	32
PDU cihazı sayısı (maks.)	16
Ölçüm yöntemi	dahili NTC direnci harici NTC direnci
Ölçüler	Genişlik: 80 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,18 kg
Brüt ağırlık	0,18 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	90269000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMCIII Temperature sensor

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini