


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 7030.263
VX IT için kapılar

Durum: 16.07.2025 (Kaynak: [ittel.com/tr-tr](https://www.ittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 7030.263 - VX IT için kapılar Otomatik Kapı Açıma için

VX IT gözetleme kapıları ve çelik sac kapılar, alarm durumunda otomatik açılma için havalandırma kapaklı



Özellikleri

Model No.	VX IT 7030.263
Dizayn	<p>İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli Kapağı açmak için yaylı amortisör Klapeleri sabitlemek için mıknatıslar Klapeler akımsız durumda açıktır Gözetleme camı: 2x tek katlı güvenlik camı, renkli tek parçalı, hava tahliye kapaklı Çerçeve: Çekme alüminyum profil</p>
Ürün açıklaması	<p>Alarm durumunda veya elektrik kesintisinde otomatik açma fonksiyonu için entegre hava tahliye kapaklı. Otomatik Kapı Açıma Sisteminin camlı kapısı standart VX IT kapısının yerini alır.</p>

Özellikleri

Fayda	Uzaktan kumanda CMC III sistemi mümkün Tek bölmeli, renkli güvenlik camı yüksek güvenlik standarı sağlar Havalandırma kapaklarının kapı çerçevesi ile birleştirilmesi sayesinde olağanüstü sağlam Hava tahliye kapakları kaçış yoluna sadece 200 mm çıkıştı yapar Kapatma sisteminin uyarlanması gerekmek Kapıların manuel olarak açılması hava tahliye klapelerini etkilemez Elektrik kesintisinde hava tahliye klapeleri otomatik açılır
Teknik özellikler	Havalandırma kapağının dışa doğru yapısı: 200 mm (açık durumdayken) Mekanizmanın içe doğru yapısı: 52,5 mm Kapı dayanağı: sağ (tek parçalı kapılar için sağdan sola değiştirilebilir) Kapı dayanağından itibaren bağlantı kablosu: 2,5 m
Çalışma şekli	CMC III Kapı kontrol modülü üzerinden kumanda Acil bir durumda entegre dikey havalandırma kapağı otomatik şekilde mekanik olarak açılır. (örn. soğutma sistemi arızalandığında veya bir söndürme sistemi tetiklendiğinde) Oda hacmine ve sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava acil soğutma için kullanılır veya yanın söndürme gazı doğrudan IT panolarına akabilir ADO sisteminin ön ve arka kapıları her zaman kullanılmalıdır
Malzeme	Çerçeve: Çekme alüminyum profil İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli
Teslimat kapsamı	3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kolu gözetleme camı
DC'de	0,78 A
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20 hava tahliye kapağı kapalıken
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	40
Brüt ağırlık	42
Gümrük tarifesi numarası	94039910

Özellikleri

EAN	4028177925878
ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101