

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7030.263 VX IT için kapılar

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7030.263 - VX IT için kapılar Otomatik Kapı Açma için

VX IT gözetleme kapıları ve çelik sac kapılar, alarm durumunda otomatik açılma için havalandırma kapaklı



## Özellikleri

Model numarası	VX 7030.263
Dizayn	İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli Kapağı açmak için yaylı amortisör Klapeleri sabitlemek için mıknatıslar Klapeler akımsız durumda açıktır Gözetleme camı: 2x tek katlı güvenlik camı, renkli tek parçalı, hava tahliye kapaklı Çerçeve: Çekme alüminyum profil
Ürün açıklaması	Alarm durumunda veya elektrik kesintisinde otomatik açma fonksiyonu için entegre hava tahliye kapaklı. Otomatik Kapı Açma Sisteminin camlı kapısı standart VX IT kapısının yerini alır.

# Özellikleri

Fayda	<p>Uzaktan kumanda CMC III sistemi mümkün</p> <p>Tek bölmeli, renkli güvenlik camı yüksek güvenlik standardı sağlar</p> <p>Havalandırma kapaklarının kapı çerçevesi ile birleştirilmesi sayesinde olağanüstü sağlam</p> <p>Hava tahliye kapakları kaçış yoluna sadece 200 mm çıkıntı yapar</p> <p>Kapatma sisteminin uyarlanması gerekmez</p> <p>Kapıların manuel olarak açılması hava tahliye klapelerini etkilemez</p> <p>Elektrik kesintisinde hava tahliye klapeleri otomatik açılır</p>
Teknik özellikler	<p>Havalandırma kapağının dışa doğru yapısı: 200 mm (açık durumdayken)</p> <p>Mekanizmanın içe doğru yapısı: 52,5 mm</p> <p>Kapı dayanağı: sağ (tek parçalı kapılar için sağdan sola değiştirilebilir)</p> <p>Kapı dayanağından itibaren bağlantı kablosu: 2,5 m</p>
Çalışma şekli	<p>CMC III Kapı kontrol modülü üzerinden kumanda</p> <p>Acil bir durumda entegre dikey havalandırma kapağı otomatik şekilde mekanik olarak açılır. (örn. soğutma sistemi arızalandığında veya bir söndürme sistemi tetiklendiğinde)</p> <p>Oda hacmine ve sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava acil soğutma için kullanılabilir veya yangın söndürme gazı doğrudan IT panolarına akabilir</p> <p>ADO sisteminin ön ve arka kapıları her zaman kullanılmalıdır</p>
Malzeme	<p>Çerçeve: Çekme alüminyum profil</p> <p>İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli</p>
Teslimat kapsamı	<p>3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu gözetleme camı</p>
DC'de	<p>0,78 A</p>
Ölçüler	<p>Genişlik: 800 mm</p> <p>Yükseklik: 2.000 mm</p>
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	<p>IP 20 hava tahliye kapağı kapalıyken</p>
Paketteki adet	<p>1 adet</p>
Net ağırlık	<p>40 kg</p>
Brüt ağırlık	<p>42 kg</p>
Gümrük tarifesi numarası	<p>94039910</p>

# Özellikleri

ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX IT alüminyum cam kapı (ADO), acil havalandırmalı, GxY=800x2000mm, 2x tek camlı güvenlik camlı, folyosuz