

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 7030.264 VX IT için kapılar

Durum: 15.07.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 7030.264 - VX IT için kapılar Otomatik Kapı Açıma için

VX IT gözetleme kapıları ve çelik sac kapılar, alarm durumunda otomatik açılma için havalandırma kapaklı



Özellikleri

Model No.	VX IT 7030.264
Dizayn	<p>İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli Kapağı açmak için yaylı amortisör Klapeleri sabitlemek için mıknatıslar Klapeler akımsız durumda açıktır Gözetleme camı: 2x tek katlı güvenlik camı, renkli tek parçalı, hava tahliye kapaklı Çerçeve: Çekme alüminyum profil</p>
Ürün açıklaması	<p>Alarm durumunda veya elektrik kesintisinde otomatik açma fonksiyonu için entegre hava tahliye kapaklı. Otomatik Kapı Açıma Sisteminin camlı kapısı standart VX IT kapısının yerini alır.</p>

Özellikleri

Fayda	<p>Uzaktan kumanda CMC III sistemi mümkün</p> <p>Tek bölmeli, renkli güvenlik camı yüksek güvenlik standarı sağlar</p> <p>Havalandırma kapaklarının kapı çerçevesi ile birleştirilmesi sayesinde olağanüstü sağlam</p> <p>Hava tahliye kapakları kaçış yoluna sadece 200 mm çıkıştı yapar</p> <p>Kapatma sisteminin uyarlanması gerekmeyez</p> <p>Kapıların manuel olarak açılması hava tahliye klapelerini etkilemez</p> <p>Elektrik kesintisinde hava tahliye klapeleri otomatik açılır</p>
Teknik özellikler	<p>Havalandırma kapağıının dışa doğru yapısı: 200 mm (açık durumdayken)</p> <p>Mekanizmanın içe doğru yapısı: 52,5 mm</p> <p>Kapı dayanağı: sağ (tek parçalı kapılar için sağdan sola değiştirilebilir)</p> <p>Kapı dayanağından itibaren bağlantı kablosu: 2,5 m</p>
Çalışma şekli	<p>CMC III Kapı kontrol modülü üzerinden kumanda</p> <p>Acil bir durumda entegre dikey havalandırma kapağı otomatik şekilde mekanik olarak açılır. (örn. soğutma sistemi arızalandığında veya bir söndürme sistemi tetiklendiğinde)</p> <p>Oda hacmine ve sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava acil soğutma için kullanılır veya yanın söndürme gazı doğrudan IT panolarına akabilir</p> <p>ADO sisteminin ön ve arka kapıları her zaman kullanılmalıdır</p>
Malzeme	<p>Çerçeve: Çekme alüminyum profil</p> <p>İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli</p>
Teslimat kapsamı	3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kolu gözetleme camı
DC'de	0,78 A
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.200 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20 hava tahliye kapağı kapalıken
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	94039910
EAN	4028177925885
ETIM 9	EC000261

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180101