

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.282 VX IT için kapılar

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.282 - VX IT için kapılar Otomatik Kapı Açma için

VX IT gözetleme kapıları ve çelik sac kapılar, alarm durumunda otomatik açılma için havalandırma kapaklı



Özellikleri

| | |
|-----------------|--|
| Model numarası | VX 7030.282 |
| Dizayn | İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli Kapağı açmak için yaylı amortisör Klapeleri sabitlemek için mıknatıslar Klapeler akımsız durumda açıktır çelik sac kapılı iki parçalı, dikey bölmeli, havalandırma kapaklı Çerçeve: Çelik sac |
| Ürün açıklaması | Alarm durumunda veya elektrik kesintisinde otomatik açma fonksiyonu için entegre hava tahliye kapaklı. Otomatik Kapı Açma Sisteminin camlı kapısı standart VX IT kapısının yerini alır. |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Fayda | <p>Uzaktan kumanda CMC III sistemi mümkün</p> <p>Tek bölmeli, renkli güvenlik camı yüksek güvenlik standardı sağlar</p> <p>Havalandırma kapaklarının kapı çerçevesi ile birleştirilmesi sayesinde olağanüstü sağlam</p> <p>Hava tahliye kapakları kaçış yoluna sadece 200 mm çıkıntı yapar</p> <p>Kapatma sisteminin uyarlanması gerekmez</p> <p>Kapıların manuel olarak açılması hava tahliye klapelerini etkilemez</p> <p>Elektrik kesintisinde hava tahliye klapeleri otomatik açılır</p> |
| Teknik özellikler | <p>Havalandırma kapağının dışa doğru yapısı: 200 mm (açık durumdayken)</p> <p>Mekanizmanın içe doğru yapısı: 52,5 mm</p> <p>Kapı dayanağı: sağ (tek parçalı kapılar için sağdan sola değiştirilebilir)</p> <p>Kapı dayanağından itibaren bağlantı kablosu: 2,5 m</p> |
| Çalışma şekli | <p>CMC III Kapı kontrol modülü üzerinden kumanda</p> <p>Acil bir durumda entegre dikey havalandırma kapağı otomatik şekilde mekanik olarak açılır. (örn. soğutma sistemi arızalandığında veya bir söndürme sistemi tetiklendiğinde)</p> <p>Oda hacmine ve sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava acil soğutma için kullanılır veya yangın söndürme gazı doğrudan IT panolarına akabilir</p> <p>ADO sisteminin ön ve arka kapıları her zaman kullanılmalıdır</p> |
| Malzeme | <p>iki parçalı, dikey bölmeli, havalandırma kapaklı</p> <p>Çerçeve: Çelik sac</p> <p>İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli</p> |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı |
| DC'de | 0,78 A |
| Ölçüler | <p>Genişlik: 600 mm</p> <p>Yükseklik: 2.000 mm</p> |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 20 hava tahliye kapağı kapalıyken |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 40,262 kg |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Brüt ağırlık | 42,275 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | VX IT iki parçalı çelik sac kapı (ADO), GxY 600x2000, 2x tek camlı güvenlik camlı, folyo |