

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.400 CMC III sensörleri

Durum: 11.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.400 - CMC III sensörleri

CMC III duman detektörü

Özellikleri

Model numarası	DK 7030.400
Dizayn	Duman detektörü
Ürün açıklaması	CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir CMC III duman detektörü kabinin üst kısmına monte edilir Bu sensör kabindeki havada duman partiküllerini denetler
Malzeme	Plastik
Renk	Kutu: beyaz Montaj aparatı: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Montaj açısı Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan
Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)	32
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	4

Özellikleri

PU katılımcı sayısı (maks.)	32
PDU cihazı sayısı (maks.)	16
Ölçüm yöntemi	Silikon PIN foto diyot/GaAs kızılötesi LED
Ölçüler	Yükseklik: 60 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,58 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III Sensör duman dedektörü

Onaylar

Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini
-------------	--