

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7030.400 CMC III sensörleri

Durum: 12.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.400 - CMC III sensörleri

CMC III duman detektörü

## Özellikleri

|   |   |
|---|---|
| Model numarası                              | DK 7030.400   |
| Dizayn                                      | Duman detektörü   |
| Ürün açıklaması                             | CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.                  |
| Fayda                                       | Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.  |
| Uygulamalar                                 | IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.<br>Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.   |
| Çalışma şekli                               | Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir<br>CMC III duman detektörü kabinin üst kısmına monte edilir<br>Bu sensör kabindeki havada duman partiküllerini denetler |
| Malzeme                                     | Plastik   |
| Renk  | Kutu: beyaz<br>Montaj aparatı: RAL 9005   |
| Teslimat kapsamı                            | Sensör<br>Montaj plakası<br>Montaj malzemeleri dahil<br>Montaj açısı<br>Montaj malzemeleri dahil  |
| CAN veri yoluna bağlantı                    | Doğrudan  |
| Arayüzler                                   | 2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı   |
| IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.) | 32  |
| PU Compact katılımcı sayısı (maks.)         | 4   |

## Özellikleri

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PU katılımcı sayısı (maks.)  | 32  |
| PDU cihazı sayısı (maks.)    | 16  |
| Ölçüm yöntemi                | Silikon PIN foto diyot/GaAs kızılötesi LED  |
| Ölçüler                      | Yükseklik: 60 mm  |
| Çalışma sıcaklığı aralığı    | 5 °C...45 °C  |
| Hava nemi (yoğuşmayan)       | 5...95 %  |
| Paketteki adet               | 1 adet  |
| Net ağırlık                  | 0,4 kg  |
| Brüt ağırlık                 | 0,58 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)     | 2,2 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası     | 85311095  |
| ETIM 9                       | EC002627  |
| ECLASS 8.0                   | 27189253  |
| Ürün açıklaması              | CMC III Sensör duman dedektörü  |

## Onaylar

|             |  |
|-------------|--|
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini<br>Uygunluk bildirimini |
|-------------|--|