

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7030.430 CMC III sensörleri

Durum: 07.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.430 - CMC III sensörleri

CMC III kaçak sensörü

## Özellikleri

Model numarası	DK 7030.430
Dizayn	Kaçak sensörü
Ürün açıklaması	CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir CMC III sızıntı sensörü tabana dikey monte edilmiş olan harici bir sensöre sahiptir Sensör iki adet kontak ile zemini iletken sıvılara ilişkin kontrol eder (sızıntıda)
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Ön: RAL 9005 Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Bağlantı kablolu harici sensör
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan
Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı Terminal

## Özellikleri

IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)	32
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	4
PU katılımcı sayısı (maks.)	32
PDU cihazı sayısı (maks.)	16
Ölçüm yöntemi	İletkenlik ölçümü
Ölçüler	Genişlik: 110 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,26 kg
Brüt ağırlık	0,283 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III Su kaçağı sensörü, GYD:110x30x40

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini