

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.550 CMC III CAN-Bus DRC

Durum: 13.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Özellikleri

Çalışma şekli	Ayarlar, CMC III Processing Unit üzerinden yapılabilir Entegre LED üzerinden durum göstergesi CMC III ağ arayüzü üzerinden güncel ölçüm değerleri web tarayıcı, SNMP veya OPC-UA üzerinden açılabilir ve ayar yapılabilir Bir sınır değeri aşıldığında e-posta, SMS veya SNMP-Trap yoluyla otomatik alarm
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı	CMC III CAN-Bus DRC Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu Yüzeyler için montaj malzemesi Taşıyıcı ray sabitlemesi için montaj klipsleri Montaj aksesuarları
Veri yolu sistemi arayüzleri	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Arayüzler	RJ45
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	2
PU katılımcı sayısı (maks.)	4
Bilgi	Her CAN-Bus DRC için ilave bir 7030.060 güç adaptörü gereklidir
Ölçüler	Genişlik: 138 mm Yükseklik: 40 mm Derinlik: 132 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,336 kg
Brüt ağırlık	0,604 kg
Gümrük tarifesi numarası	85176200
ETIM 9	EC002627

Özellikleri

ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III CAN Bus DRC

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------