

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7030.611

# CMC III Online Komfort kapı kolu VX

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.611 - CMC III Online Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için Master-Key fonksiyonlu

Master key fonksiyonlu online Komfort kapı kolu



## Özellikleri

Model numarası	IT 7030.611
Ürün açıklaması	Kapı kilitleme için, tutamak denetimi ve durum göstergesi. Doğrudan 24 V DC besleme gerilimi ile açılabilir veya CMC III erişim kontrolü üzerinden CMC III'e veya IoT arayüzüne bağlanabilir.
Fayda	CMC III veya IoT arayüzüne bağlantı yoluyla otomatik erişim kontrolü için uzaktan kontrol ve kapsamlı işlevler, örn. opsiyonel bir sayısal kodlu kilit veya transponder okuyucu ile aktivasyon Rafta kolun veya üst seviyedeki CMC III sisteminin optik LED durum göstergesi CMC III veya IoT arayüzü üzerinden özel kontrol ve renk seçimi yapılandırılabilir DIN 18 252 uyarınca 40 mm profil yarı silindir kullanımı için hazır
Malzeme	Çinko pres döküm Plastik
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Yarı silindir için konfor tutamağı Bağlantı kablosu RJ12, 2,9 m VX IT alüminyum cam kapı ve VX IT alüminyum çelik sac kapı için tutamak adaptörü, havalandırma (kapı menteşesi sağ/sol) Montaj malzemeleri dahil

## Özellikleri

DC'de	0,06 A
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	2
PU katılımcı sayısı (maks.)	16
Number subscribers per PDU note	PoE üzerinden enerji beslemesinde maks. 5 adet
Ölçüler	Genişlik: 41 mm Yükseklik: 386 mm Derinlik: 42 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,02 kg
Brüt ağırlık	1,039 kg
Gümrük tarifesi numarası	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III Online comforthandle VX, RAL9005

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini